

**High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M16
Skær-Ø D _c	35 mm
Antal skær Z	6
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	28 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α _{maks}	26,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	63 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,65 grader
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	68 mm
Skaftudførelse	med gevind

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------