

Garant**Hi5 high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Skær-Ø D _c	25 mm
Antal skær Z	2
Vendeplatteskruesæt	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,4 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Holdegevind M	M12
Indvendig køling	ja
Ø D ₂	21 mm

Serie	Hi5
Skaftudførelse	med gevind
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2