

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

## Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Vendeplatteskruesæt	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	43 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1,4 mm
Indvendig køling	ja
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Holdegevind M	M16

Serie	Hi5
Skaftudførelse	med gevind
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2