



Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 15cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659939 15
GTIN	4560138455906
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med overdrejningsmomentsikring til forskellige anvendelser fra serieproduktion til vedligeholdelsesarbejde. Med en låsemekanisme, der forhindrer ændring af tilspændingsmomentet under brug. Sekskant-låseformen forhindrer rulning. Kan indstilles efter mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Ved venstreaktivering er udløsningsmekanismen spærret.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Ø	16 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	0,1 cNm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Maks. moment	15 cNm
Display	analog
Bitholder	F 6,3
Momentområde	2 - 15 cNm

Momentområde	0,02 - 0,15 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Vægt	50 g
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Samlet længde L	100 mm
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------