



XT Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 3-4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428500 3-4
GTIN	2050001893062
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. "Mikro"-udførelse med forbedret opløsning på 2 µm.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Advarsel:

XT-mikrometerskrue til **2-punkts-måling**.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	0,004 mm
Standardmåledybde	12 mm
Mål a	0 mm
Aflæsning	0,002 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

ToleranceringsDIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm	484030 4
Reservemålehoved XT Måleområde 3-4 mm	428605 3-4