



Indvendige XT-mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 2-3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts **indvendige XT-mikrometerskruer**. Hærdet og slebet målespindel. Måletromle med dybsort skalering, alle aflæsningsdele matforkromede. Friktionskralde til ensartet målekraft. Alle apparater forsynet med serie-nr. og testrapport. „Mikro“-udførelse med forbedret opløsning på 2 µm.

Anvendelse:

Bundhulsboringer og gennemgående boring, centrerkanter.

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428500, indstillingsringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlænger nr. 428510.

Reservedel:

Målehoveder nr. 428605.

Advarsel:

XT-mikrometerskruesæt til **2-punkts-måling**.

Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	2
Antal indstillingsringe	1

Tolerancing-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt
Måleområde 2-6 mm

020550 2-6

Tilbehør

XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 2,5-3 mm

428500 2,5-3

XT Indvendig mikrometerskrue Måleområde 2-2,5 mm

428500 2-2,5

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 3 mm

484030 3