

HOLEX**HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 7,6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122394 7,6 |
| GTIN | 4045197419361 |
| Artikelklasse | 12E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 122396**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 122398**.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 6537 K

Tolerance, nom. Ø: m7

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 29,6 mm

Tolerance, nom. Ø: m7

Samlet længde L: 79 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Tilspænding f i INOX < 900 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------|
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ² | 0,1 mm/o |
| Skafttolerance | h6 |
| Spånnotlængde L_c | 41 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Antal skær Z | 2 |
| Nominel $\varnothing D_c$ | 7,6 mm |
| Tolerance, nom. \varnothing | m7 |
| Skaft- $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Samlet længde L | 79 mm |
| Norm | DIN 6537 K |
| anbefalet maksimal boreddybde L_2 | 29,6 mm |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| Udførelse | 4xD |
| Spidsvinkel | 140 grader |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | blå |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 120 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 80 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 75 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 65 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 60 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 30 m/min | M |
| GG | betinget egnet | 70 m/min | K |

| | |
|---------------|----------------|
| våd, maksimal | egnet |
| våd, minimal | betinget egnet |