



Rundsavklinge expert for Aluminium, Klinge-Ø D: 254mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583920 254
GTIN	3165140796781
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Præcise snit i **aluminium** og andre ikke-jernholdige metaller. Tandform: Flad trapez-tand med negativ spånvinkel til let og sikkert arbejde ved manuel tilspænding. Til kap-/geringssave, kap-/geringssave med udtræk.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	80
Skærebredde B	2,8 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9,5/46,5 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Klinge-Ø D	254 mm
Produkttype	Rundsavklinge