



Rundsavklinge expert for MultiMaterial, Klinge-Ø D: 216mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583930 216
GTIN	3165140648189
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til skæring af **forskellige materialer** som laminerede plader, epoxy, træ og jernfrie metaller. Tandform: Trapez-fladtand, spånvinkel negativ. Til bordrundsawe, kap-/geringssawe, kap-/geringssawe med udtræk.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Ø	216 mm
Antal tænder	64

Skærebredde B	2,4 mm
Produkttype	Rundsavklinge