



Rundsavklinge expert for MultiMaterial, Klinge-Ø D: 305mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583930 305
GTIN	3165140650113
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til skæring af **forskellige materialer** som laminerede plader, epoxy, træ og jernfrie metaller. Tandform: Trapez-fladtand, spånvinkel negativ. Til bordrundsav, kap-/geringssav, kap-/geringssav med udtræk.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Ø	305 mm
Antal tænder	96

Skærebredde B

2,4 mm

Produkttype

Rundsavklinge