

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M21X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M21X1,25
GTIN	4062406198282
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 28 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	M
Samlet længde L	140 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaffirkant □	14,5 mm
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevinddybde	63 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevind-Ø	21 mm
Kernehul-Ø	19,75 mm
Gevindstørrelse	M21×1,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper