

**HM-afgratere 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8107 10
GTIN	4062406199630
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**Tolerance: **Mål S = $\pm 0,1$ mm.****Som nr. 208107.****Anvendelse:**Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hjørnefasvinkel	45 grader
Mål S	7 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	67 mm
Skær-Ø D _c	10 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f _z i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm
Indhold	5

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h6
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	105 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		

Luft

betinget egnet

Tilbehør

HM-afgratere90° Ø h6 DC 10 mm

208107 10