

**HOLEX****Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320672 5
GTIN	4062406199968
Artikelklasse	32L

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

**Beskrivelse:**

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 88 mm

Nyttelængde B: 128,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 40 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 50,5 mm

maks. omdrejningstal: 3000 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
-----------------------	----------

Morsekonus	MK5
Til emnevægt	2000 kg
Hus-Ø D	88 mm
maks. omdrejningstal	3000 min <sup>-1</sup>
Nyttelængde B	128,5 mm
Spidslængde C	50,5 mm
Største spids-Ø 60° A	40 mm
Produkttype	Centerspids