

HOLEX**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320672 6
GTIN	4062406200251
Artikelklasse	32L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspiden fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspiden så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 105 mm

Nyttelængde B: 150 mm

Største spids-Ø 60° A: 50 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,01 mm

Spidslængde C: 58,2 mm

maks. omdrejningstal: 2800 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	3500 kg
--------------	---------

Spidslængde C	58,2 mm
Nyttelængde B	150 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,01 mm
Største spids-Ø 60° A	50 mm
Morsekonus	MK6
Hus-Ø D	105 mm
maks. omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Produkttype	Centerspids