



## Roterende pinol 60°, Morsekonus: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320672 2
GTIN	4062406200244
Artikelklasse	32L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

#### Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspiden fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspiden så i.

#### Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 50 mm

Nyttelængde B: 79 mm

Største spids-Ø 60° A: 25 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 29,5 mm

maks. omdrejningstal: 5000 min<sup>-1</sup>

### Teknisk beskrivelse

Spidslængde C	29,5 mm
---------------	---------

maks. omdrejningstal	5000 min <sup>-1</sup>
Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
Nyttelængde B	79 mm
Største spids-Ø 60° A	25 mm
Morsekonus	MK2
Hus-Ø D	50 mm
Til emnevægt	500 kg
Produkttype	Centerspids