



Let roterende pinol, Morsekonus: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320652 6
GTIN	4062406200312
Artikelklasse	32L

Beskrivelse

Udførelse:

- **Spidsvinkel 60°.**
- **Let udførelse med slankt hus.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små emner på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 88 mm

Nyttelængde B: 126,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 40 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 50,5 mm

maks. omdrejningstal: 3000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø 60° A	40 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹

Spidslængde C	50,5 mm
Morsekonus	MK6
Nyttelængde B	126,5 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
Til emnevægt	2000 kg
Hus-Ø D	88 mm
Produkttype	Centrerspids