

Garant**Centrerbor HSS-E-PM A, TiAlN, Nominel Ø DC k12: 1,6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111105 1,6
GTIN	4045197797186
Artikelklasse	11A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.

Teknisk beskrivelse

Til emne-Ø	10 – 15 mm
Nominel Ø D _c	1,6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm/o
Skafttolerance	h7
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	35,5 mm
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k12
Vinkel på forsænker	60 grader
Skæreretning	højre
Skaft	Cylinderskaft med h7

Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	100 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	40 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	5 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	8 m/min	S
GG (G)	egnet	40 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		