



Centrermåleværktøj C III med spændeskæft Ø16 mm, Aflæsning måleur: 0,005mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Måleuret forbliver i den ønskede position under arbejdet.

- Med fast spændeskæft Ø 16 mm cylindrisk.
- Med justerbar slæde til store arbejdsområder.

Anvendelse:

- Kan bruges vandret og lodret.
- Justering af borer, aksler, plane flader, referencekanter og indstik centrisk i forhold til arbejdsspindlen.
- Test af rundløb på arbejdsspindler.

Nøjagtighed:

0,005 mm centrer- hhv. arbejdsnøjagtighed.

Leveringsomfang:

C III – inklusive følerindsats med kugle-Ø 5 mm nr. 359660 (kan også anvendes til udvendig Ø).

Specialtilbehør:

Følerindsatser se nr. 359650 – 359670.

Bemærk:

Kantføler se nr. 359000; 359070 og 3D-føler se nr. 359520; 359500.

Teknisk beskrivelse

Maks. spindelomdrejningstal	50 - 100 min ⁻¹
Aftastningstryk	1 N
Urets måleområde	2,5 mm
Længde uden skaft og føler	102 mm
Aflæsning måleur	0,005 mm
Maks. slæde-Ø	116 mm
Produkttype	Centrermåleværktøj

Tilbehør

Snorholder, komplet Type S	359612 S
Føler/forlænger-sæt	359650
Magnetholder, komplet Type M	359611 M