

Garant
HM-HPC-bor type FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 9,3 mm

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122675 9,3 |
| GTIN | 4045197398222 |
| Artikelklasse | 11E |

Beskrivelse
Udførelse:

Særdeles stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse **og specialprofil**. Speciel tilspidsning.

Høj rundløbsnøjagtighed og **høje standtider**.

Præcise boreegenskaber.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norm: DIN 6537

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 47,1 mm

Samlet længde L: 103 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Tilspænding f i titan > 850 N/mm²: 0,12 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------|
| Skafttolerance | h6 |
| Spånnotlængde L_c | 61 mm |
| Tilspænding f i titan > 850 N/mm ² | 0,12 mm/o |
| Nominel Ø D_c | 9,3 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Tolerance, nom. Ø | h7 |

| | |
|--|--------------------|
| Skaft-Ø D _s | 10 mm |
| Samlet længde L | 103 mm |
| Norm | DIN 6537 |
| anbefalet maksimal boreddybde L ₂ | 47,1 mm |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| | 6×D |
| Type | FS |
| Spidsvinkel | 140 grader |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Semi-standard | ja |
| Farvering | pink |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 260 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 240 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 160 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 85 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 60 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 35 m/min | M |

| | | | |
|----------------------------|-------|----------|---|
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 35 m/min | S |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |
| Luft | egnet | | |