

Garant**GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel γ : 15grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215152 15
GTIN	4045197798886
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.T 1805..
Opnåelig faslængde l	29,5 mm
Mulig fasbredde b	27,8 mm
Mindste Ø D	35 mm

Vinkel γ	15 grader
Holdeboring- \emptyset	27 mm
Største $\emptyset D_1$	92 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Samlet længde $L_{i, \text{alt}}$	50 mm
Opnåelig fashøjde h	7,5 mm
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved h_{max}	0,4 mm
Antal vendeskærsplatter	6
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8