



Trykluftsmører mobil, egnet til beholderindhold: 15/18kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Artikelklasse	08H

Beskrivelse

Udførelse:

Mobil trykluftsmører med kørevogn til rentabel og sikker pumpning af langtidsfedt. Høj pumpeydelse med udvekslingsforholdet 1 : 55 samt sugetilslutning og sikkerhedsmøreslanger med stor diameter. Egnet til olie og fedt indtil konsistensklasse 2, også bio-fedt (universalfedt).

Leveringsomfang:

Fedtfølgelåg, stål-støvbeskyttelseslåg, højtrykssmørepistol og 4 m slange.

Bemærk:

Smøreren er selvsmørende og kræver ingen ekstra ledningssmøreanordning. Det anbefales at benytte en trykreduktionsventil med vandudskillere.

Teknisk beskrivelse

Indvendig Ø, beholder	255 - 282 mm
nødvendigt lufttryk	3 - 10 bar
Maks. smøretryk	400 bar
Maks. pumpeydelse	600 g/min

egnet til beholderindhold

15 / 18 kg

Produkttype

Smøreapparat