



## Elektronikskævbider Super Knips<sup>®</sup>, SFW, Hel længde: 125Hmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	726645 125H
GTIN	4003773065074
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfeder.

#### Norm:

**DIN ISO 9654**

#### Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

### Teknisk beskrivelse

Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,6 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1,2 mm
Skærlængde	9 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	0,2 - 0,6 mm
Hovedbredde	13,5 mm
Hel længde	125 mm
Skærefas	Meget fin facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade	bruneret
Produktnavnsegenskab	SFW
med returfjeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang