



Spændingstester, Type: 750-1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kunststofhus og ergonomisk grebsform med skridsikker ring til sikkert arbejde uden fare for at miste grebet. **Overskueligt 360° display** med lysleder.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og polaritetstest i flere trin. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse, service (fejlsøgning).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

Teknisk beskrivelse

Gennemgangstest	akustisk/LED op til 500 kΩ
Visningsområde AC	12 - 690 V

Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Test af drejefeltretning	100 – 690 V
Visningsområde DC	12 - 690 V
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrering	I1
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------