



Spændingstester, Type: 750-2



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 473210 750-2 |
| GTIN | 4029547013904 |
| Artikelklasse | 47B |

Beskrivelse

Udførelse:

Robust kunststofhus og ergonomisk grebsform med skridsikker ring til sikkert arbejde uden fare for at miste grebet. **Overskueligt 360° display** med lysleder. **Integreret lommelygte** til belysning af målestedet.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel spændings-, gennemgangs- og polaritetstest i flere trin. Egnede til opgaver inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse, service (fejlsøgning). Med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Leveringsomfang:

inkl. batterier nr. 081561 str. LR3, prøvespidsbeskyttelse og måleledninger.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------------------------|
| Visningsområde AC | 12 - 690 V |
| Målestedsbelysning | ja |
| Overspændingskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Test af drejefeltretning | 100 – 690 V |
| Visningsområde DC | 12 - 690 V |
| Fasetest | 100 – 690 V |
| Gennemgangstest | akustisk/LED op til 500 kΩ |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 64 |
| FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm | ja |
| Kalibrering | I1 |
| Antal medfølgende batterier | 2 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Produkttype | Spændingstester |

Services

| | |
|--|----------|
| KalibreringSpændingstester Type S | 027120 S |
| DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S | 027160 S |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|