



Elektronikfladtang, Hel længde: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	727190 115
GTIN	4003773035107
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne. Greb med flerkomponentbeklædning.

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehardt.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udførelse, kæber	glatslebet indvendigt
Hovedbredde	9,5 mm
Hel længde	115 mm
Kæbelængde	22,5 mm
Kæbeform	flad, lige
Norm	DIN ISO 9655

Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Kuglelejestål
Overflade	Spejlpoleret
med returfjeder	ja
Produkttype	Fladtang