

**Slibevifter Fiber/lærred, fin, Hoved-Ø×hovedbredde: 50X20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554930 50X20 |
| GTIN | 4045197803788 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, **forstærkes** fiberstoffets **slibe effekt**. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 6000 min ⁻¹ |
| Hoved-Ø | 50 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| maks. omdrejningstal | 11000 min ⁻¹ |
| Hovedbredde | 20 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Kornstørrelsessammenligning | 280 / 240 |
| Finhedsgrad | fin |

| | |
|----------------------|-------------|
| Produktnavnsegenskab | fin |
| Produkttype | Slibevifter |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |