

Erdi**Ideal-pladesaks med 2-komponenthåndtag, venstreskærende, Hel længde: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	767055 230
GTIN	4010220031964
Artikelklasse	73X

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærehoved i rustfrit stål (min. HRC 61). Kompakt skærehoved med delvis forsænket hovedskruesamling. Tokomponentgreb med håndskånsomt, gribevenligt blødt indlæg. Reduceret grebsåbnevinkel til optimeret håndtering ved ens skærelængde. Centrert låserigel af hensyn til enkel betjening uden at skifte greb (til både højre- og venstrehåandede). **Skæreydelse:** plader op til 1,8 mm, V2A-plader op til 1,2 mm.

Fordel:

Ekstremt robuste kæber med sinterstålindlæg af hensyn til let og slidstærk skæring. Minimeret kraftanstrengelse på grund af mindre åbningsvidde af grebet og dobbelt udveksling.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	230 mm
Længde, skær	30 mm
Indsatstype	venstreskærende
Produkttype	Saks