


HOLEX**Slibevifter Fiber (SiC), grov, Hoved-Ø×hovedbredde: 40X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554971 40X20
GTIN	4045197803955
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Det skarpkantede siliciumcarbid-korn (SiC) bevirker en aggressiv slibning og en **let skinnende finish**.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	20 mm
maks. omdrejningstal	14000 min ⁻¹
Hoved-Ø	40 mm
Skaft-Ø	6 mm
Anbefalet omdrejningstal	7500 min ⁻¹
Slibemiddel	Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse	SiC

Kornstørrelsessammenligning	100
Finhedsgrad	grov
Produktnavnsegenskab	grov
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		