



## Momentskruetrækker med skala, Maks. moment: 500cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659939 500
GTIN	4560138455166
Artikelklasse	66F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Momentskruetrækker med overdrejningsmomentsikring til forskellige anvendelser fra serieproduktion til vedligeholdelsesarbejde. Med en låsemekanisme, der forhindrer ændring af tilspændingsmomentet under brug. Sekskant-låseformen forhindrer rulning. Kan indstilles efter mikrometerskala. Profileret letmetalhåndtag.

#### Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Ved venstreaktivering er udløsningsmekanismen spærret.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivelse

Display	analog
Ø	33 mm
Maks. moment	500 cNm
Skalainddeling 1 delstreg =	5 cNm
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Bitholder	F 6,3
Momentområde	100 - 500 cNm

Momentområde	1 - 5 Nm
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Vægt	320 g
Feedback	udløsning
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	155 mm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

KalibreringMomentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
-------------------------------------------------------	----------------