



Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 50Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657272 50
GTIN	4045197804105
Artikelklasse	62E

Beskrivelse

Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Fast monteret skralde til montering af toppe.

Måleenheder: Nm, lbfft. Skralde med forankret **vendbar firkant** og holdestift, til **højre- og venstrespænding**.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Skalainddeling 1 delstreg =	0,5 Nm
Vægt	700 g
Maks. moment	50 Nm
Display	analog
Momentområde	10 - 50 Nm
Feedback	udløsning
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbf·ft
Samlet længde L	328 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	209 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 3/8 tommer	657271 3/8
--	------------