



## Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 100Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657272 100
GTIN	4045197804112
Artikelklasse	62E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Fast monteret skralde til montering af toppe.

**Måleenheder:** Nm, lbfft. Skralde med forankret **vendbar firkant** og holdestift, til **højre- og venstrespænding**.

#### Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

#### Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nøjagtighed:

$\pm 3$  % af den viste værdi.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Display	analog
Maks. moment	100 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	1 Nm
Vægt	800 g
Drivfirkant	1/2 tommer
Momentområde	20 - 100 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	252 mm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Feedback	udløsning
Samlet længde L	375 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000

**Tilbehør**

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 1/2 tommer	657271 1/2
--	------------