



## Momentnøgle med skralde, Maks. moment: 300Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657272 300
GTIN	4045197804136
Artikelklasse	62E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Fast monteret skralde til montering af toppe.

**Måleenheder:** Nm, lbfft. Skralde med forankret **vendbar firkant** og holdestift, til **højre- og venstrespænding**.

#### Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

#### Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nøjagtighed:

$\pm 3$  % af den viste værdi.

#### Anvendelsesdata:

#### Forklaring til tegningen og formlen:

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

## Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±3 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Display	analog
Vægt	1350 g
Skalainddeling 1 delstreg =	1 Nm
Maks. moment	300 Nm
Drivfirkant	1/2 tommer
Momentområde	60 - 300 Nm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingskala
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	460 mm
Målemetode	Moment
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Samlet længde L	587 mm
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	Drivfirkant (skralde)
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Produkttype	Momentnøgle

## Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

**Tilbehør**

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 1/2 tommer	657271 1/2
--	------------