

**Led-tapnøgle til momentnøgle, Største Ø / nominal tap-Ø: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.
Med drivfirkant til brug med momentnøgle. Med udskiftelige tapper.

Anvendelse:

Til møtrikker med to huller.

Bemærk:

Tap-Ø = nom. tap-Ø – 0,1 mm; tolerancefelt h12.

Teknisk beskrivelse

Tapafstand kan indstilles a	18 - 40 mm
Hel længde	120 mm
største Ø	40 mm
Nominal tap-Ø	4 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Type	764C
Tapgevind	M4
Producentbetegnelse	764Md
Produkttype	Tapnøgle

