

**Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj, Maks. moment: 300Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	657277 300
GTIN	4045197804174
Artikelklasse	62E

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust enarmet momentnøgle, indstillelig via mikrometerskala, med sikring mod utilsigtet forskydning.

Basisenhed med indstiksfirkant (uden indstiksværktøj). Passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Måleenheder: Nm, lbfft.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses et synligt og hørbart signal, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til små til mellemstore serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

± 3 % af den viste værdi.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1350 g
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Maks. moment	300 Nm
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Display	analog
Skalaiddeling 1 delstreg =	1 Nm
Momentområde	60 - 300 Nm
Samlet længde L	588 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I ₃]	488 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Feedback	udløsning
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	40 mm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	448 mm
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk

Produkttype	Momentnøgle
-------------	-------------

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000

Tilbehør

Indstiksskraldemed uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657580 2-1/2
Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2