



Rundsavklinge expert for Steel, Klinge-Ø D: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583910 160
GTIN	3165140737678
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

Præcisionslebne hårdmetaltænder sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

Anvendelse:

Til **stålbearbejdning**. Særlig forankring af HM-tænderne i stamklingen forhindrer tandafrivninger. Tandform: Flad trapez-tand (med fas), neutral spånvinkel. Til håndførte metaltørsave.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Ø	160 mm
Borings-Ø	20 mm
Antal tænder	30

Skærebredde B	2 mm
Produkttype	Rundsavklinge