



## Rundsavklinge expert for Aluminium, Klinge-Ø D: 305mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	583920 305
GTIN	3165140796811
Artikelklasse	54B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionssavklinge med højfast, **støj- og vibrationsdæmpende stamklinge**. Den indarbejdede spændering sørger for formstabilitet i alle temperaturområder. **Belægningen** forhindrer vedhæftende materiale, holder savklingen køling og beskytter mod korrosion.

**Præcisionslebne hårdmetaltænder** sikrer høj standtid og maksimal skærekvalitet.

#### Anvendelse:

Præcise snit i **aluminium** og andre ikke-jernholdige metaller. Tandform: Flad trapez-tand med negativ spånvinkel til let og sikkert arbejde ved manuel tilspænding. Til kap-/geringssave, kap-/geringssave med udtræk.

#### Bemærk:

**Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.**

### Teknisk beskrivelse

Ø	305 mm
Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	96

Skærebredde B	2,8 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9,5/46,5 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Produkttype	Rundsavklinge