

**Garant****Minifræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: G0313****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546908 G0313
GTIN	4045197805003
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	3 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Form	G0313
Fortanding kort betegnelse	Z9
Hoved-Ø	3 mm
Formbeskrivelse	spidsbøjning
Samlet længde	40 mm
Hovedlængde	13 mm
Serie	Fortanding Z9
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		