



Momentnøgle med firkantindsatsværktøj, Maks. moment: 130Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657205 130
GTIN	2050002047297
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Med **firkantindsatsværktøj**. **Måleenheder:** Nm, lbfft.

Funktion:

Indstilling: Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikses vha. låseknop i grebet.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikses vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Drivfirkant	1/2 tommer
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Vægt	1100 g
Maks. moment	130 Nm
Skalainddeling 1 delstreg =	2,5 Nm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Momentområde	25 - 130 Nm
Momentområde	20 - 95 lbfft
Reverserbar aflæsning	Nm
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	25 mm
Målemetode	Moment
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I ₃]	415 mm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Feedback	udløsning
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	390 mm
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk

Måleværktøj	Mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Skalavindue til momentnøgler Type 2	657212 2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4HD tommer	657600 2-3/4HD
Ekstragreb til momentnøgle Type 4	657211 4
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657590 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657600 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4
Grøn skyder til momentnøgle Type 2	657213 2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657700 2-1/2
Ekstragreb til momentnøgle Type 3	657211 3
Indstiksskraldemed uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657580 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2
Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657700 2-3/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657600 2-3/4

Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Momentnøgleuden indsatsværktøj Maks. moment 130 Nm	657215 130
Skalavindue til momentnøgler Type 4	657212 4