


**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2242 12
GTIN	4062406199074
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **finslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

**Som nr. 202242.**

**Anvendelse:**

Til skrubning og sletbearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding $f_z$ til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,07 mm
Skærlængde $L_c$	36 mm
Samlet længde $L$	100 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,05 mm

Skær-Ø $D_c$	12 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Antal tænder Z	3
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Indhold	5
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	170 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

## Tilbehør

HM-fræser Ø e8 DC 12 mm

202242 12