

Garant**Pneumatisk centreringsskruestik, Type: 160/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Justerbar vandring + 5 mm pr. side.**
- **Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.**
- **Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselborde.**

Med grundplade, der giver et højere støttemoment og maksimal stabilitet.

Anvendelse:

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnet til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

Specialtilbehør:

Bakkesortiment nr. 360183 – 360187.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft op til maks.	22,5 kN
B	160 mm
Vægt	22,2 kg
L	160 mm

Højde H	99,2 mm
Spændeslag	8,5 mm
Trykluftydelse, maks.	9 bar
Kæbebredde A	104 mm
passer til farvekode	PCV 160
Krydsstikmål	200 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Grebsbakkepar Type 1	360183 1
Grebsbakkepar Type 1	360184 1
Bløde bakker 1/2 Type 148S	360186 148S
Bløde bakker, par Type 148	360187 148
Bløde bakker, par Type 168	360187 168
Bløde bakker 1/2 Type 148A	360186 148A
Bakkeadapter Til type 160	360182 160
Basisbakkepar Type 148	360185 148