

HOLEX**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320672 3
GTIN	4062406199944
Artikelklasse	32L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 50 mm

Nyttelængde B: 79 mm

Største spids-Ø 60° A: 25 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 29,5 mm

maks. omdrejningstal: 5000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Spidslængde C	29,5 mm
Nyttelængde B	79 mm

Største spids-Ø 60° A	25 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
Morsekonus	MK3
Til emnevægt	500 kg
maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Hus-Ø D	50 mm
Produkttype	Centrerspids