



## Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320673 3
GTIN	4062406200039
Artikelklasse	32L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.**

#### Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

#### Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Den forlængede spids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Særligt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 50 mm

Nyttelængde B: 94,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 25 mm

Største spids-Ø 30° A: 12 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 45 mm

### Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø 30° A	12 mm
maks. omdrejningstal	5000 min <sup>-1</sup>
Til emnevægt	500 kg
Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
Nyttelængde B	94,5 mm
Største spids-Ø 60° A	25 mm
Morsekonus	MK3
Hus-Ø D	50 mm
Spidslængde C	45 mm
Produkttype	Centrerspids