

**HM-mini-fræser, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1844 4
GTIN	4062406200077
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft iht. **DIN 6535 HB**. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. Z11842 (efterfølger til nr. 201842).

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	4 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skaftform	HB
Tolerance, nom. Ø	e8
Antal tænder Z	3
Korrektionsfaktor for v_c	1,25
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	30 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm

Samlet længde L	38 mm
Skærlængde L _c	7 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,023 mm
Indhold	5
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		

tør	betinget egnet
Luft	egnet