

HOLEX**Roterende pinol 60°, Morsekonus: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320672 4
GTIN	4062406199951
Artikelklasse	32L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 69 mm

Nyttelængde B: 103 mm

Største spids-Ø 60° A: 32 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,006 mm

Spidslængde C: 40 mm

maks. omdrejningstal: 3800 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Maksimal rundløbsfejl	0,006 mm
-----------------------	----------

maks. omdrejningstal	3800 min ⁻¹
Hus-Ø D	69 mm
Morsekonus	MK4
Til emnevægt	800 kg
Spidslængde C	40 mm
Største spids-Ø 60° A	32 mm
Nyttelængde B	103 mm
Produkttype	Centerspids