

HOLEX**Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320673 6
GTIN	4062406200275
Artikelklasse	32L

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.**

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning. Den forlængede spids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Særligt velegnet til kopidrejning.

Hus-Ø D: 105 mm

Nyttelængde B: 169 mm

Største spids-Ø 60° A: 50 mm

Største spids-Ø 30° A: 30 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,01 mm

Spidslængde C: 77,5 mm

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	2800 min ⁻¹
Spidslængde C	77,5 mm
Morsekonus	MK6
Nyttelængde B	169 mm
Hus-Ø D	105 mm
Til emnevægt	2500 kg
Største spids-Ø 60° A	50 mm
Største spids-Ø 30° A	30 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,01 mm
Produkttype	Centrerspids