

HOLEX**Fiber-efterbehandlingskiver, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5405 180
GTIN	4062406201968
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Universelt og kraftigt **nylonfiber**.

Svarer til 554052.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel
Skive-Ø	50,8 mm

Udførelse	A medium
Indhold	150
Slibemiddel	Nylonfleece
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	23000 min ⁻¹
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 180	554052 180