

**BENNING****Spændingstester DUSPOL<sup>®</sup>, Apparattype: PROFIPOL+****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med testgrebslås til enhåndsbetjening på stikdåser og med henblik på sikker opbevaring. Spændingsvisningen fungerer, også selv om batterierne er tomme eller taget ud.

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

**Norm:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Teknisk beskrivelse**

Poltest	LED
Gennemgangstest	akustisk/LED
Display	LED
Visningsområde AC	12 - 690 V

Fasetest	LED
Berøringsfri kabelbrudsdetektor	ja
Overspændingskategori	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Visningsområde DC	12 - 690 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Kalibrering	I1
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Spændingstester

## Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------