

Garant**RNGN 120700, KU7415, Anvendelsesområde: S**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	255774 S
GTIN	4045197815552
Artikelklasse	21H

Beskrivelse

RNGN 120700 S Skærkantudførelse: 0,05 mm × 20°
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,3 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde	S
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Skærkantudførelse	0,05 mm × 20°
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	300 m/min
Type	KU7415
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	S
Tilspænding f	0,3 - 0,5 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	RNGN 120700
Antal skift/skær	16
Produktnavnsegenskab	KU7415
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	300 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		