

Garant**GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel γ : 30grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215152 30
GTIN	4045197798893
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Opnåelig faslængde l	29,5 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Mulig fasbredde b	24,3 mm

Mindste \varnothing D	35 mm
Opnåelig fashøjde h	14 mm
Holdeboring- \varnothing	27 mm
Største \varnothing D ₁	85 mm
passende vendeskærsplatter	AP.T 1805..
Vinkel γ	30 grader
effektivt skærantal Z _{eff}	3
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved h _{max}	0,2 mm
Antal vendeskærsplatter	6
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8