

Garant**GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel γ : 60grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215152 60
GTIN	4045197801012
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Opnåelig faslængde l	29,5 mm
Vinkel γ	60 grader
Holdeboring- \emptyset	27 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3

Opnåelig fashøjde h	24,3 mm
passende vendeskærsplatter	AP.T 1805..
Mulig fasbredde b	14 mm
Mindste Ø D	35 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Største Ø D ₁	64 mm
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved h _{max}	0,12 mm
Antal vendeskærsplatter	6
Skafudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219808
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP